

Garant**VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 15,7 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201307 15,7
GTIN	4045197930255
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvényénél.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HE, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 32 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 44 mm

Nyak Ø D₁: 15,4 mm

Teljes hossz L: 92 mm

Szár Ø D_s: 16 mm

Műszaki leírás

Tűrés névleges Ø	e8
Teljes hossz L	92 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Száralak	HB
Élhossz L _c	32 mm
Spirálszög	30 fok

Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Sarokletörés szélessége 45° -nál	0,1 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HE, h6
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	44 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Nyak $\varnothing D_1$	15,4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	15,7 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró