

**Garant****VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	202268 7,5
GTIN	4045197930767
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

**Figyelem:**

**A 202080 sz. utódja.**

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz  $L_c$ : 19 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$  nyakrésszel: 27 mm

Nyak Ø  $D_1$ : 7,3 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø  $D_s$ : 8 mm

## Műszaki leírás

Szár Ø $D_s$	8 mm
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	27 mm
Élhossz $L_c$	19 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Fogak száma Z	3

Vágóél $\varnothing D_c$	7,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Spirálszög	30 fok
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tűrés névleges $\varnothing$	e8
Sarokletörés szélessége $45^\circ$ -nál	0,1 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Nyak $\varnothing D_1$	7,3 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró