



## Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Sarokcsavarbehajtó, Típus: 71127060



### Rendelési adatok

Rendelés száma	071120 71127060
GTIN	4014586888002
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.

- Kefe nélküli EC motorok sokszorosán hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
- Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsnizás” elkerülése érdekében.
- Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
- Alacsony meghúzási tűrések a magas csavarozási minőség érdekében.
- Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
- Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték  $> 1,67 \pm 10 \%$  (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

**Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.**

Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).

**Szabaddon programozható paraméterek:** Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori csavarozási feladathoz. **Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal.** Ideális folyamat és idő optimalizálásához.

**Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes** akár 500.000 csavarozásig.

#### Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk **akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül**.  
Kérjük, céltartan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

**Figyelem:**

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.

Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámától talál.

Nyomaték-/szögelfordulás érzékelők a 654381 cikkszámától találhatók.

Kalibrálási szolgáltatás külön ajánlatkérésre.

## Műszaki leírás

Fordulatszám-tartomány	65 - 900 min <sup>-1</sup>
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Felépítés	Sarokcsavarbehajtó
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akkumulátorral együtt	1,2 kg
Gyártó jelölése	ASW 18-18 PC
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Motor felépítése	Kefe nélküli EC motor
Hozzávaló derékszögű fej	071133 17010
Nyomatéktartomány	6 - 18 Nm
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Csavarozó

## Tartozék

ACCU TEC beállító szerszám Típus ESTW	071119 ESTW
Derékszögű fej ASW 18-hoz Típus 21020	071133 21020
Elektronikus nyomatékcavarhúzó vizsgáló készülék „TST” Maximális nyomaték 25 Nm	654300 25

Elektronikus nyomaték kijelző készülék„TTT“	654340
Derékszögű fej ASW 18-hoz Típus 18020	071133 18020
Programozó adapter Típus 92604163	071135 92604163
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18