

Hartig

Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel Ø 25mm, Méréstartomány: 50-75mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett acél mérőorsó sík kivitelben **mélyedés nélkül**. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a **DIN 863**. Rögzítés szorítóval. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,6 modultól.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,01 mm
Mérődob osztás	1/100 mm
Rögzítés	rögzítővel
Kezelőelemek kivitel	Hőszigetelő kézvédő
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Orsó Ø	8 mm
Méréstartomány	50 - 75 mm
Leolvasó részek kivitele	gravírozott, fekete
Kalibrálás	B1

Mérődob Ø	24 mm
Hibahatár	5 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen
Mérőtárcsa	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 50 mm	421100 50
------------------------------------	-----------