

**Garant****VHM maró, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	202268 14
GTIN	4045197930842
Árucikk kategória	11X

## Leírás

**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Továbbfejlesztett bevonat univerzális használatra acélhoz és öntvényhez.

**Figyelem:**

**A 202080 sz. utódja.**

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 3

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6-tal

Fogak száma Z: 3

Élhossz  $L_c$ : 26 mm

Kinyúlási hossz  $L_1$  nyakrésszel: 38 mm

Nyak Ø  $D_1$ : 13,8 mm

Teljes hossz L: 83 mm

Szár Ø  $D_s$ : 14 mm

## Műszaki leírás

Nyak Ø $D_1$	13,8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Vágóél Ø $D_c$	14 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Tűrés névleges Ø	e8

Spirálszög	30 fok
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár $\varnothing D_s$	14 mm
Teljes hossz L	83 mm
Élhossz $L_c$	26 mm
Fogak száma Z	3
Kinyúlási hossz $L_1$ nyakrésszel	38 mm
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	AlCrN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,3 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Ujjmaró