

Hartig

Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel Ø 25mm, Méréstartomány: 0-25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett acél mérőorsó sík kivitelben **mélyedés nélkül**. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a **DIN 863**. Rögzítés szorítóval. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,6 modultól.

Műszaki leírás

Mérődob osztás	1/100 mm
Kalibrálás	B1
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Orsó Ø	8 mm
Leolvasás	0,01 mm
Mérődob Ø	24 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Leolvasó részek kivitele	gravírozott, fekete
Rögzítés	rögzítővel
Kezelőelemek kivitel	Hőszigetelő kézvédő

Hibahatár	4 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen
Mérőtárcsa	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25