

**VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	202307 1,2
GTIN	4045197931566
Árucikk kategória	12X

Leírás**Kivitel:**

Méretek hasonlóak, mint a **DIN 6527**.

Figyelem:

A 202240 / 202245 sz. utódterméke.

Műszaki leírás

Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Élhossz L_c	4 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Tűrés névleges Ø	e8
Szár Ø D_s	3 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Száralak	HA
Spirálszög	45 fok
Teljes hossz L	50 mm
Vágóél Ø D_c	1,2 mm
Fogak száma Z	3
Sarokletörés szöge	90 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ oldalazásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	170 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	100 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	bevonat nélkül		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	bevonat nélkül		