

Hartig

Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel Ø 30mm, Méréstartomány: 100-125mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Árucikk kategória	46P

Leírás**Kivitel:**

Edzett acél mérőorsó sík kivitelben **mélyedés nélkül**. Edzett, köszörült mérőorsó. Nagyobb pontosságú mint a **DIN 863**. Rögzítés szorítóval. Finom racsnival és szigetelő kézvédővel. Tisztán gravírozott, fekete osztásvonalakkal és számokkal.

Felhasználás:

Homlok- és csigakerekek fogtávolságainak méréséhez 0,6 modultól.

Műszaki leírás

Mérődob Ø	24 mm
Orsó Ø	8 mm
Orsó kivitele	edzett, köszörült
Leolvasó részek kivitele	gravírozott, fekete
Kezelőelemek kivitel	Hőszigetelő kézvédő
Méréstartomány	100 - 125 mm
Kalibrálás	B1
Rögzítés	rögzítővel
Mérődob osztás	1/100 mm

Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	6 µm
Szabvány	Gyári szabvány
Finom racsni	igen
Mérőtárcsa	igen
Méréstechnika	Analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 200 mm	022000 200
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 200 mm	022010 200

Tartozék

Beállító etalon Teljes hossz 100 mm	421100 100
-------------------------------------	------------