

HOLEX**Turbómaró INOX fogazás – durva, HM, Típus: C1020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547250 C1020
GTIN	4045197973931
Árucikk kategória	52D

Leírás**Kivitel:**

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű **nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett**. Kitűnő forgácsképződés és felület, csekély hőhatás az anyagra (nincsenek futtatási színek). Szár Ø 6 mm.

Felhasználás:

Ausztenites, rozsdamentes és saválló acélok, lágy titánötvözetek, ill. színes- és könnyűfémek megmunkálásához optimalizálva.

Műszaki leírás

Fej Ø	9,6 mm
Alak leírása	legömbölyített henger
Fogazás rövid jelölése	INOX
Teljes hossz	63 mm
Fogazás finomsági foka	durva
Szár Ø	6 mm
Fejhossz	19 mm
Sorozat	INOX fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		