

Garant**Turbómaró, finom P fogazás – műanyag, HM, Típus: AS0625****Rendelési adatok**

Rendelés száma	547330 AS0625
GTIN	4045197973177
Árucikk kategória	51D

Leírás**Kivitel:**

Vágóél geometria ideális kemény szén- és üvegszálás műanyagokhoz 40 % szálaránnyal. A speciális foggeometria **kisebb forgácsoló erőket** tesz lehetővé és **megakadályozza a szálak kirojtosodását**. Hengeres alak (ZYA).

Felhasználás:

Szélezéshez, kontúrmaráshoz és sorjázáshoz (mindenekelőtt szálerősítéses) műanyagoknál.

Műszaki leírás

Fogazás finomsági foka	finom
Fogazás típusa	Műanyag
Homlokkfelület kialakítása	Kétélű homlokkfogazás
Fogazás rövid jelölése	P
Szár Ø	6 mm
Teljes hossz	64 mm

Fej Ø	6 mm
Fejhossz	25 mm
Sorozat	P fogazás
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Turbómaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Műanyag, GFK	alkalmas		