



Ütvefűrógép, Típus: GSB242



Rendelési adatok

Rendelés száma	075720 GSB242
GTIN	3165140944519
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Ütvefűrógép nagy teljesítményű motorral, nagy nyomatékkal a legnehezebb felhasználásokhoz (fűrés, üreges fűrókoronával és lyukfűrésszel végzett munka), valamint csavarozás és keverés.

- **Új biztonsági markolat innovatív rögzítéssel és puha markolattal a gép biztonságos megtartása érdekében.**
- **Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.**
- **Gép Antirotation túlterhelés elleni tengelykapcsolóval a nagy munkabiztonság érdekében a legkeményebb felhasználás esetén is.**
- **Egy hüvelyes gyorsbefogó fűrótokmány Auto-Lock funkcióval a gyors egykezes szerszámcsere érdekében.**
- **Megfordítható kefelap a jobb és bal forgásiránynál is azonos erő érdekében.**
- **Orsónyek Ø 43 mm (európai szabvány) – fűróállványon használható.**
- **2 fokozatú meghajtás.**
- **Jobban védi a felhasználót a KickBack Control funkciónak köszönhetően.**

Tartalom:

13 mm gyorsbefogó fűrótokmány, segédmarkolat, 210 mm mélységütköző, szállítóköffer.

Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	1100 W
----------------------	--------

Gyártó jelölése	GSB 24-2
Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Max. vibráció EN szerint	14,6 m/s ²
Maximális csigafúró Ø betonban	22 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	3000 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 1. fokozat	900 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális nyomaték	40 Nm
Maximális ütésszám	15300 min ⁻¹
Súly	2,9 kg
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Csomagolás	Szállítókosár
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Ütvefúrógép