


 KOMET**WNHX 08T302 jobbos, W04, Típus: P25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268890 P25
GTIN	4047109072725
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WNHX 08T302 jobbos P25 Minőség: P25

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/minMellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Minőség	P25
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min

Sarokrídusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WNHX 08T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W04
Homlokszög	18 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz