


**WOHX 08T302 jobbos, W00, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268903 P25M
GTIN	4047109072633
Árucikk kategória	24T

Leírás

WOHX 08T302 jobbos P25M Minőség: P25M

Forgácstörő: G06

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	G06
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	P25M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Mellékfelhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 08T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz