

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 200×25×51, Típus: SC46****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596400 SC46
GTIN	9003172027784
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Alumíniumhoz ill. színes- és könnyűfémekhez

**Specifikáció:**

**Szilícium-karbid** zöld, H keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

**Műszaki leírás**

Finomsági fok	közepes
Szemcsézet	46

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Csiszolóanyag	Szilícium-karbid (SiC)
Specifikáció	Szilícium-karbid, zöld, H keménységi fok
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	32 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	200 mm
Tárcsaszélesség T	25 mm
Terméknév attribútum	200×25×51
Furat Ø H	51 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong