

**Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 500×100×203, Típus: A46****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 590694 A46    |
| GTIN              | 9003172046662 |
| Árucikk kategória | 53Y           |

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Síkköszörű korongok **100 mm korong szélességgel**, nagyméretű munkadarabok gazdaságos megmunkálásához.

5-ös alak egyoldali bemélyítéssel.

**Felhasználás:**

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen ritkább tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban, pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**

- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

**Specifikáció:****93A461I9AV.****Figyelem:**

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Alak: 5

Mélyedés mélysége F 1: 25 mm

**Műszaki leírás**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Csiszolási eljárás    | Síkköszörülés     |
| Specifikáció          | 93A461I9AV        |
| Alak                  | 5                 |
| Tárcsa Ø D            | 500 mm            |
| Tárcsaszélesség T     | 100 mm            |
| Terméknév attribútum  | 500×100×203       |
| Furat Ø H             | 203 mm            |
| Mélyedés Ø P          | 300 mm            |
| Mélyedés mélysége F 1 | 25 mm             |
| Termék fajtája        | Síkköszörű korong |

**Felhasználói adatok**

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| INOX                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | feltételesen alkalmas |                |         |
| Uni                           | feltételesen alkalmas |                |         |

Nedvesen maximum

alkalmas