



Tartalék vágófej, Anyák: M4-M14



Rendelési adatok

Rendelés száma	884910 M4-M14
GTIN	4021176253201
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Hidraulikus préssel oldhatatlan, vagy berozsdásodott (5 – 10 minőségi osztályú) anyák hasításához a tőcsavar károsítása nélkül. Kétszeresen hajlított, ezáltal nehezen hozzáférhető helyeken is használható. Edzett vágóélel. Működtetés a nyomócsavar meghúzásával. Az anya széthasítása után csavarja vissza nyomócsavart és nyomja vissza ütközésig a hasítóvágót. M18 – M30 méretek nemesacél csavarokhoz – M30-ig 8-as minőség esetén, M24-ig 10-es minőség esetén.

Alkalmazható:

884900 sz.

Figyelem:

A nyomócsavart M4 – M14 méret esetén **max. 60 Nm** erővel, M14 – M24 méret esetén **max. 70 Nm** erővel és M18 – M30 méret esetén **max. 120 Nm** erővel szabad meghúzni. A meghúzási nyomaték túllépése tilos, az a szerszám tönkremeneteléhez és balesetekhez vezethet.

Műszaki leírás

Anyák	M4-M14
Vágóél szélessége	18 mm
Termék fajtája	Vésőél

