

**Garant****Esztergalapka DNMG 110404, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250752 HB7410-1 |
| GTIN              | 4045197937711   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Műszaki leírás**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Sarokrádiusz                               | 0,4 mm             |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás   |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,5 - 3 mm         |
| Szerszámanyag                              | HM                 |
| Forgácstörő                                | TAM                |
| Előtolás $f$                               | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Típus                                      | HB7410-1           |
| Fő felhasználás                            | Ti                 |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 60 - 90 m/min      |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos         |
| Váltólapka ISO kód                         | DNMG 110404        |

## Adatlap

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Cserék / élek száma | 4                         |
| Tűrés               | G                         |
| Termék fajtája      | Váltólapka esztergáláshoz |