

simatherm

Indukciós melegítő készülék**Rendelési adatok**

Rendelés száma	883960
GTIN	2050001705921
Árucikk kategória	86H

Leírás**Kivitel:**

A szabadalmaztatott, **hordozható** indukciós melegítőkészülék magas frekvencia tartományban működik, ezért kiváló hatásfokot ér el. Integrált idő és hőmérséklet szabályozás. A hőmérséklet ellenőrzés biztosítja a munkadarab egyenletes melegítését.

Előny:

Mobil, nagyteljesítményű, mégis nagyon könnyű és kézre álló melegítő készülék (3,5 kg). Felhelyező szerszám már **nem** szükséges, egyszerűen csak tegye fel a munkadarabot a helyére.

Felhasználás:

Gördülőcsapágyak, fogaskerekek, perselyek gyors melegítése, tengelyekre és csapokra történő felhelyezéséhez.

Tartalom:

Melegítő készülék, hőmérsékletszonda, hővédő kesztyűk és táska.

Műszaki leírás

Min. munkadarab belső Ø	20 mm
Teljesítmény	1,5 kW
Maximális munkadarab tömeg	10 kg
Hőmérséklet szabályozási tartomány	20 - 180 °C
Max. munkadarab külső Ø	160 mm
Feszültség	230 V

Energiaellátás

Vezetékes

Termék fajtája

Indukciós fűtőkészülék