

**Garant****Körfűrész lap, TiAlN, Ø×vastagság: 80X2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179912 80X2
GTIN	4045197938015
Árucikk kategória	17C

**Leírás****Kivitel:**

**Optimalizált geometria és bevonat. Extra erős üreges beköszörülés** a forgácsok megbízható elvezetéséhez. A sík horonyfenék érdekében.

**Figyelem:**

- **Fogazás alakja BW.**
- **A fűrészlap átmérő a DIN 1837/1838 szerint megengedett tűrésektől jelentősen elmarad, részben akár 50%-kal.**

**Műszaki leírás**

Agy Ø	32 mm
Vállvastagság E	2,5 mm
Furat Ø	16 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,01 mm
Vastagság	2 mm
Ø	80 mm

Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	22 mm
Fogak száma Z	30
Hozzávaló adapter	179907 63; 80; 100
Menesztő furat $\varnothing$	4,4 mm
Menesztőfurat osztóköri	25,5 mm
Menesztőfuratok száma	4
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	300 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		