

**Garant****Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967100 160
GTIN	4045197694188
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:**

**Teljes egészében süllyesztékben kovácsolt – garantáltan törhetetlen.**

**Előre nyílik.** Csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős, CNC-vel megmunkált precíziós orsó hengerelt menettel. Az orsó és a vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Nagyméretű edzett üllőfelület igazítási és egyengetési munkákhoz. Kétszer utánállítható vezető.

Masszív, felületedzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

**Párbeszédablak szöveg:**

Leesés elleni védőtárcsák.

Jelölt mérőskála.

Megvezető beállítása: Hatszög csavarok sárgaréz nyomótárcsákkal – nagyon könnyen jár.

Erős csőszorító pofák.

**Előny:**

- **Forgatókat mindkét oldalon kiesés elleni védelemmel – nincs bántó zajképződés.**
- **Gyorsabb nyitás ill. zárás az orsó nagyobb menetemelkedésének köszönhetően.**
- **A forgatókar cserélhető.**
- **Jelölt nyitási szélesség skála.**

**Tartalom:**

Rögzítő anyagokkal munkapadra történő rögzítéshez.

**Figyelem:**

Hozzávaló magasságállítót lásd 967520 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	220 mm
Befogási mélység	110 mm
Nyitás iránya	Előre nyílik
Súly	27 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső Ø-je	1 – 3.1/2 coll
Pofaszélesség	160 mm
Termék fajtája	Párhuzamsatu

## Tartozék

Satu alátétlap	967330
Forgólap külön Satu méret 160	967140 160
Befogórendszer billenő pofával Pofaszélesség 160 mm	967150 160
Magasságállító a 967100 / 7110 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 160	967520 160
Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250