

**Garant****Körfűrész lap, TiAlN, Ø×vastagság: 125X2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	179912 125X2
GTIN	4045197938039
Árucikk kategória	17C

**Leírás****Kivitel:**

**Optimalizált geometria és bevonat. Extra erős üreges beköszörülés** a forgácsok megbízható elvezetéséhez. A sík horonyfenék érdekében.

**Figyelem:**

- **Fogazás alakja BW.**
- **A fűrészlap átmérő a DIN 1837/1838 szerint megengedett tűrésektől jelentősen elmarad, részben akár 50%-kal.**

**Műszaki leírás**

Vastagság	2 mm
Vállvastagság E	2,5 mm
Furat Ø	22 mm
Agy Ø	38 mm
Ø	125 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,02 mm

Maximális bemarkási mélység $a_{e\ max}$	40 mm
Fogak száma Z	42
Hozzávaló adapter	179902 125
Menesztőfuratok száma	5
Menesztőfurat osztóköz	31,5 mm
Menesztő furat $\varnothing$	4,4 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Körfűrész lap

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	600 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	300 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	15 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		