

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bebarási hossz L az α_{\max} -hoz	6,13 mm
Ferde bebarási szög α_{\max}	3,73 fok
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D ₃ h6	16 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	24 mm
Vágóél Ø D _c	16 mm
Ø D ₃	8 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	30 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm

Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Interpolációs marás a_p	0,3 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2