

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	110 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Interpolációs marás Ø $D_{max}$	78 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Ø $D_3$	28 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	25,43 mm
belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	4

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,35 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP