

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
30/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	48 mm
Vágóélek száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	58 mm
Interpolációs marás $a_p$	1 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	2,23 fok
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
$\varnothing D_3$	18 mm

belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	15,43 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög $\kappa$	16 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2