

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
28/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	13,43 mm
Vágóél Ø D _c	28 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás Ø D _{min}	44 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	54 mm
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Interpolációs marás a _p	1 mm
Ø D ₃	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm

Teljes hossz L_{ges}	200 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	2,56 fok
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	16 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP