

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Teljes hossz L_{ges}	47 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	25,43 mm
Ferde bemarási szög α_{max}	1,35 fok

Felfogó menet M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2