

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	35,43 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Interpolációs marás a_p	1 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Ferde bemarkási szög α_{\max}	0,97 fok
Vágóélek száma Z	5
Felfogó furat \varnothing	22 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	16 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP