



Nyomatékkulcs irányváltós feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 20LNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657105 20L
GTIN	2050002047174
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Átkapcsolható feltűzhető racsnival. Mértékegységek: Nm.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplítméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplítmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplítmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	320 g
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 Nm
Nyomatéktartomány	4 - 20 Nm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	20 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	191,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	174 mm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezethető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Tartozék

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Skálázott keret nyomatékkulcsához Típus 1	657214 1
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 20L Nm	657215 20L
Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657600 1-3/8