

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/3mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212809 35/3
GTIN	4045197939180
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 2 sz. (10IP; 2,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XDM.090416
Interpolációs marás Ø D _{max}	68 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	20,43 mm
Ø D ₂	29 mm
Teljes hossz L _{ges}	47 mm
belső hűtés	igen
Vágóél Ø D _c	35 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Ø D ₃	23 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	58 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	1,68 fok
Interpolációs marás a_p	1 mm
Vágóélek száma Z	3
Felfogó menet M	M16
Sorozat	Power Q
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2