

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z:  
35/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Árucikk kategória	210

**Leírás****Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

**Figyelem:**A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	2,99 fok
Vágóél Ø $D_c$	35 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
Vágóélek száma Z	2
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $a_p$	1,5 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	54 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	15,34 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0