

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	7
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,57 fok
Teljes hossz L_{ges}	63 mm
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	80,34 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	184 mm
belső hűtés	igen

Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Felfogó furat \varnothing	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP