

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Árucikk kategória	210

Leírás

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

Figyelem:A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{min}	116 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	46,34 mm
Vágóélek száma Z	5
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	XDM.120516
Vágóél Ø D _c	66 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,99 fok
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a_p	1,5 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	11 fok
Fz helikális	0,8
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP