

**Garant****GARANT Power Q nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/2mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 212816 35/2   |
| GTIN              | 4045197939326 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219812 sz. (15IP; 5,0Nm).

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

## Műszaki leírás

|  |            |
|--|------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                | 35 mm      |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>          | 47 mm      |
| Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub> | 54 mm      |
| Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub> | 68 mm      |
| belső hűtés                            | igen       |
| Ferde bemarkási szög α <sub>max</sub>  | 2,99 fok   |
| Ø D <sub>3</sub>                       | 19 mm      |
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>        | 17 mm      |
| Hozzávaló váltólapka                   | XDM.120516 |

|  |                  |
|--|------------------|
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 15,34 mm         |
| Vágóélek száma Z                               | 2                |
| Felfogó menet M                                | M16              |
| Interpolációs marás $a_p$                      | 1,5 mm           |
| $\varnothing D_2$                              | 29 mm            |
| Sorozat  | Power Q          |
| Szárkivitel                                    | menettel         |
| Marási felhasználási                           | Üregmarás        |
| Marási felhasználási                           | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási                           | Ferde bemarás    |
| Forgácsolási stratégia                         | HPC              |
| Szerszámcsere                                  | PowerCard        |
| Termék fajtája                                 | Másolómaró       |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm   | 211750 5,0  |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |