

Garant**Másolómaró 7° pozitív, furattal, Ø D / élek száma Z: 66/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212167 66/5
GTIN	4045197939494
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Marótest egyenetlen osztással a nyugodt járás érdekében.

- **Nagy sík- és körfutási pontosság.**
- **A vágóél kopása esetén fokozatmentesen utánállítható.**

Vibrációcsökkennés és lágy vágóél belépés a 7°-os pozitív váltólapkák következtében.

Felhasználás:

219800 sz. váltólapka csavar készlettel – Váltólapkák és biztosító alátétek rögzítéséhez.

Figyelem:

Pozitív geometriával rendelkező váltólapkák használata esetén a biztosító csavarokat és biztosító alátéteket **nem** szabad alkalmazni.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
---------------------------	-----------------------

Biztosító alátét készlet	219955
Ø D ₃	50 mm
Vágóél Ø D _c	66 mm
Hozzávaló váltólapka	RD..1604
Vágóélek száma Z	5
belső hűtés	igen
Felfogó furat Ø	27 mm
Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Beállítási szög κ	15 - 30 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Maró alkalmas lap formához	kerek
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,7 Nm	211750 5,7