

**Garant**

**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/4mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	215962 25/4
GTIN	4045197939999
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknek köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Felfogó menet M	M12
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	30 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	8 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm

Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP