

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215956 32/5
GTIN	4045197939937
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Vágóélek száma Z	5
Vágóél Ø $D_c$	32 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2