

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Maximális stabilitású a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtoló értékek a maximális időegység alatt leválasztott forgácstérfogat érdekében a váltólapkának a forgácsoló erő irányában tanúsított nagy stabilitásának köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8 IP méretű** pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	30 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Vágóélek száma Z	4
Hozzávaló váltólapka	LO.U0904..
Szár Ø D_s h6	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	8 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Sorozat	Power Tang
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2