

HOLEX®**SNMX 120408, HUX25, Rádiusz: 3 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251399 3
GTIN	4045197940360
Árucikk kategória	29W

Leírás**Alkalmazható :**

PSSN esztergakés. Pl. a 251102; 251103; 251112; 251113 sz. esztergakés.

Figyelem:

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Minőség: HUX25

Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 80 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 120 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 80 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HUX25
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Váltólapka ISO kód	SNMX 120408
Terméknév attribútum	HUX25