

**HOLEX®****SNMX 120408, HUX25, Rádiusz: 1-4 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251399 1-4
GTIN	4045197940391
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Alkalmazható :**

PSSN esztergakés. Pl. a 251102; 251103; 251112; 251113 sz. esztergakés.

**Figyelem:**

≥ 3 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Minőség: HUX25

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 80 m/min

**Műszaki leírás**

Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Minőség	HUX25
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 80 m/min
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Váltólapka ISO kód	SNMX 120408
Terméknév attribútum	HUX25