

Garant**GARANT Master Tap gépi menetfúró B alak, AlTiX, M: M2,5****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 132721 M2,5 |
| GTIN | 4045197984142 |
| Árucikk kategória | 111 |

Leírás**Kivitel:**

Univerzális menetfúró, széles anyagkálához való felhasználáshoz kifejlesztve, nagy folyamatbiztonság mellett.

- **HSS-E-PM szerszámanyag, a maximális kopásállóság érdekében.**
- **Csökkentett súrlódási értékek az új nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.**
- **Speciális geometria az optimális forgácselvezetés érdekében.**

ISO 2X/6HX-nek felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Menet Ø | 2,5 mm |
| Teljes hossz L | 50 mm |
| Menetemelkedés | 0,45 mm |
| Forgácshornyok száma | 2 |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm |
| Menetmélység | 7,5 mm |
| Szerszámanyag | HSS E PM |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 2,8 mm |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Magfurat Ø | 2,05 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M2,5 |
| Bevonat | AlTiX |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | B |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D átmenő furatnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | zöld |
| Sorozat | Master Tap |
| Termék fajtája | Menetfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 30 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 35 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 20 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 12 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 10 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 8 m/min | M |
| GG(G) | alkalmas | 20 m/min | K |

| | | | |
|------------------|----------|----------|---|
| CuZn | alkalmas | 20 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |