

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261346 10/07
GTIN	4045197941459
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	7,5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Kés ISO kódja	A10H SVLCR/L07
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	7 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659905 200
Bit Torx®-hoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával Torx® profil TX6	675155 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, D 6,3 bitbefogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659956 200