

Garant**XOMT060310ZZER, HB4430, Típus: TI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212842 TI
GTIN	4045197942593
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 2 mmElőtolás f_z / fog: 0,5 mm

Lapvastagság S: 3.18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,5 mm
Típus	Ti
Sarokrádiusz	1 mm
Lapvastagság S	3.18 mm
Váltólapka ISO kód	XOMT060310ZZER
Minőség	HB4430
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,6 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	1 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	2 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		