


Garant**XDMW120516ZDSR, HB4715, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212891 HART
GTIN	4045197943194
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 3 mmElőtolás f_z / fog: 0,9 mm

Lapvastagság S: 5.56 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,9 mm
Típus	HART
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	5.56 mm
Váltólapka ISO kód	XDMW120516ZDSR
Minőség	HB4715
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	0,8 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	110 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		