


Garant**XDMT120516ZDSR, HB415, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212899 UNI
GTIN	4045197943224
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$: 3 mm

Lapvastagság S: 5.56 mm

Műszaki leírás

Típus	UNI
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	5.56 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT120516ZDSR
Minőség	HB415
Szerszámanyag	HM
Ajánlott fogásmélység $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximális fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p,max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		