

Garant**Furatfej, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261304 20/11
GTIN	
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886sz. befogókkal lehetséges.

Műszaki leírás

Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Váltólapka csavar készlet	269023 1
Teljes hossz L	99 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020X11
Sorozat	Eco

Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8