

Garant**ER szorítópatronos befogó Forma ADB, nikkelezett, SK 40 A = 70, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300515 40
GTIN	4045197945846
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp. Balluffchip furattal.

GARANT –

- **nagyon nyugodt járás a keményen felszabályozott száraknak és a G2,5 / 25000 min⁻¹ finom kiegyensúlyozásnak köszönhetően.**
- **optimális korrózióvédelem a nikkelezett felületeknek köszönhetően.**
- **maximális szorítóerők és pontosság a GARANT precíziós anyának köszönhetően.**

Speciális nikkelezés.

GARANT –

- **Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Precíziós GARANT felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹) és bevonattal ellátva, ezáltal nagy szorítóerő és csekély kopás.**
- **Felfűrt furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz., ER szorítópatron 308901 – 309449 sz., ER felfogó anya 309615 sz. (tömítőgyűrűkhöz), tömítőgyűrűk 309625 – 309645 sz. (a 309615 sz.-hoz).

Forgácsolási stratégia: HSC
Befogási tartomány: 3 - 26 mm
Külső Ø D: 63 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.: 40
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.: 40

Műszaki leírás

Befogási tartomány	3 - 26 mm
ER szorítópatronhoz	40
Külső Ø D	63 mm
Tartalék High-Speed felfogó anya GARANT 309610 sz.	40
Tartalék anya HOLEX 309580 sz.	40
Befogó	SK 40 A = 70
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40	309680 40
--	-----------