

**Garant****High-Performance marófej befogó rezgéscsillapított, hengeres, hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 A = 300, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301104 22
GTIN	4045197946232
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Megnövelt váll-felfekvő felület.**

**Előny:**

A kifejezetten a befogókhoz készült SM mag hosszabb kinyúlások esetén is optimális forgácsolási eredményeket tesz lehetővé:

- **Időmegtakarítás a maximális forgácsolási paramétereknek köszönhetően.**
- **Nyugodt járás és ezáltal tökéletes felületi eredmények.**
- **Költségmegtakarítás a szerszám hosszabbélettartama következtében.**
- **Kíméli a géporsót a vibrációtól.**

**Tartalom:**

Inkluzív maró rögzítőcsavar és menesztő.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

**Figyelem:**

A Kiegyensúlyozási fok G 6,3 a maximális üzemi fordulatszám függvényében.  
További méretek külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Max. fordulatszám $n_{max}$	5500 $min^{-1}$
Marótüske hossza $L_4$	19 mm

Külső Ø D	48 mm
A-méret kinyúlási hossz	300 mm
Tüske Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Befogó	SK 50 A = 300
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Marófej befogó