

**HOLEX****Nagyoló csiszolótárcsa „2 in 1”, Tárcsa Ø×tárcsa vastagság: 178X8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5050 178X8
GTIN	4045197191748
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

Nyitott szerkezet; homogén felépítés; enyhe szagú csiszolás; üvegszál erősítésű szövet a maximális munkabiztonság érdekében hűvös csiszolás mellett; furat Ø 22,23 mm. A vas-, kén- és klórtartalom 0,1 % alatt van, ezért alkalmas rozsdamentes acélok (INOX) megmunkálásához. Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon történő felhasználáshoz.

- **A szemcsézet, kötés, csiszolási adalékanyagok, valamint a nagyoló csiszolótárcsák erősítése a lehető legnagyobb leválasztási teljesítményt és élettartamot illetően optimálisan az egyes felhasználási területekhez igazodik.**
- **Alakok: Nagyoló csiszolótárcsák, kúpos (Form 27, 28, 29)**
- **Csiszolási szög 20° – 30°**
- **Felhasználás: Elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel hegesztési varratok, felületek és élek csiszolásához.**

Nagyoló csiszolótárcsa **acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal** és nagy leválasztási teljesítménnyel.

Mint az 560500 sz.

**Specifikáció:**

**A30Q-BF (mint az 560500)** acélhoz és INOX-hoz hosszú élettartammal és nagy leválasztási teljesítménnyel.

**Tartalma:**

40 darab / kiserelés.

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiserelés készletben! Rendelési információ:  
1 készlet = 1 kiserelés.**

## Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	8500 min <sup>-1</sup>
Tárcsaszélesség	8 mm
Tárcsa Ø	178 mm
Furat Ø	22,23 mm
Tartalom	40
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Specifikáció	A30Q-BF
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Ajánlott fogásszög	20-30 fok
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		

CuZn	feltételesen alkalmas
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

---

## Tartozék

Nagyoló csiszolótárcsa,,2 in 1" Tárcsa Ø×tárcsa vastagság  
178X8 mm

560500 178X8