

**Garant****Fix 60° VHM központosító csúcs kiserelő menettel, Legnagyobb Ø / Morsekúp: 40/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323210 40/3
GTIN	4045197947826
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.**
- **Csúcscsőszög 60 °.**
- **Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.**

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

**Különleges tartozék:**

Kiserelő anya 323230 sz.

**Figyelem:**

A kiserelő anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Fejhossz L: 57 mm

Külső Ø D: 40 mm

Ø d: 25 mm

Maximális körfutáshiba: 0,001 mm

Menet M: M27×1,5

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	40 mm
Menet M	M27×1,5
Morse kúp	3
Ø d	25 mm
Maximális körfutáshiba	0,001 mm
Fejhossz L	57 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs