


Garant**Fix 60° VHM központosító csúcs, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 50/3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	323200 50/3
GTIN	4045197947697
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy pontosságú VHM csúcs. Alakzáró HM szerkezet az optimális stabilitás és törésállóság érdekében, ezáltal nincs szükség további biztonsági eszközökre.**
- **Csúcsszög 60°.**
- **Magas felületminőségű szár az optimális elhelyezkedés érdekében.**
- **A teljes szerszám edzett és köszörült.**
- **Keményfém hegyek nagy kopású felhasználáshoz.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Nagy pontosságú alkatrészek csiszoló megmunkálásához.

Különleges tartozék:

Kiszerező anya 323230 sz.

Figyelem:

A kiszerező anyát külön rendelje meg. A geometriai méretek DIN 806 E szerint készültek.

Fejhossz L: 44 mm

Külső Ø D: 50 mm

Ø d: 35 mm

Maximális körfutáshiba: 0,001 mm

Műszaki leírás

Maximális körfutáshiba	0,001 mm
Ø d	35 mm
Külső Ø D	50 mm
Fejhossz L	44 mm
Morse kúp	3
Termék fajtája	Központosító csúcs